


品番：EA124BK-16

品名：10mmx15m エア-ホースリール(自動巻取/難燃性)



販売価格	87,200円(税抜)／95,920円(税込)		
カタログ価格	87,200円(税抜)／95,920円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/08/04 05:44現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1053ページ		



仕様

メーカー	ハタヤリミテッド (HATAYA)	型番	AXT-154
メーカー商品名	エヤーマックXL	用途	天井に取付けてエアー工具を使用できます
使用圧力	1.5MPa	ホース径	内径:10mm 外径:14mm
ホース長	15m	ホース仕様	耐スパッターホース
ホース材質	編糸補強1Bブレード入りポリウレタン 内側:ウレタン 外側:難燃性塩ビ	取付金具(一次側)	1/2プラグ
取付金具(二次側)	1/2ワンタッチナットカプラ(ロック付)	一次側接続部(本体)	雄ネジ(G3/8")
サイズ	336×181×437(H)mm	重量	10kg
付属品	一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具3/8"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ1/2"付		
長尺用自動巻リール			
耐スパッターホース仕様のため溶接作業の近くでも安心			
ホースを引き出すとカチッとストッパーの掛かるラチェット式ストッパー			
建物躯体にしっかり接合するハンガー受け付き			

巻き込み防止ゴムストッパー付きでネジを緩めて位置調整ができます。

ホース引き出し用ヒモ付き(2m)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.