


品番：EA124BK-32

品名：8.5mmx10m エアホースリール(自動巻取/ブレーキ付)



販売価格	56,600円(税抜)／ 62,260円(税込)		
カタログ価格	56,600円(税抜)／62,260円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/19 03:27現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1053ページ		



仕様

メーカー	ハタヤリミテッド(HATAYA)	型番	ADU II -B103
メーカー商品名	エヤーマックII	用途	天井や壁面に取付けてエアー工具を使用できます
仕様	ブレーキ付	使用圧力	1.5MPa(15kgf/cm ²)
ホース径	(内径)8.5mm×(外径)12mm	ホース長	10m
ホース仕様	ウレタンホース	ホース材質	編糸補強1Bブレード入 ポリウレタン
一次側取付金具	3/8プラグ	二次側取付金具	3/8ワンタッチロック付カプラ
サイズ	312(W)×121(D)×388(H)mm	重量	4.9kg
付属品	一次側ホース(1m)、一次側ホース取付 金具3/8”袋ナットジョイント、一次側 ホースプラグカプラ3/8”付		

各種エアー工具や塗装作業などに最適です。

ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。

食品・半導体・自動車などエアーツールを使う大型各種工場に最適です。

ホース引き出し用ヒモ付

代替品

	品番 EA124BK-27 コメント 仕様確認してください。
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.