

品番：EA124BK-41

品名：6.5mmx10m エアーホースリール(自動巻取)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 34,500円(税抜) / 37,950円(税込) | | |
| カタログ価格 | 34,500円(税抜) / 37,950円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/03/10 11:06現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 1012ページ | | |



仕様

| | | | |
|-----------|--|------------|---------------------|
| メーカー | ハタヤリミテッド(HATAYA) | 型番 | ADU-102 |
| メーカー商品名 | エアーマックM | 用途 | 天井に取付けてエアー工具を使用できます |
| 使用圧力 | 1.5MPa(15kgf/cm ²) | ホース径 | 内径:6.5mm 外径:10mm |
| ホース長 | 10m | ホース仕様 | 標準ウレタンホース |
| ホース材質 | 編糸補強1Bブレード入りポリウレタン | 取付金具(一次側) | 1/4プラグ |
| 取付金具(二次側) | 1/4ワンタッチロータリーナットカバー(ロック付) | 一次側接続部(本体) | 雄ネジ(G1/4") |
| サイズ | 288×110×367(H)mm | 重量 | 4.6kg |
| 付属品 | 一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具1/4"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカバー1/4"付 | | |

ホースを引き出すとカチッとストッパーの掛かるラチェット式ストッパー

建物躯体にしっかり接合するハンガー受け付き

巻き込み防止ゴムストッパー付きでネジを緩めて位置調整ができます。

ホース引き出し用ヒモ付き(2m)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.