

品番：EA124BS-1A

品名：6.5/10mmx14m オートエアーリール



販売価格	17,700円(税抜)／ 19,470円(税込)		
カタログ価格	17,700円(税抜)／19,470円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 （2025/05/20 05:19現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1052ページ		

仕様

メーカー	日動工業	型番	ARZ-140-6
内径×外径	6.5×10mm	使用圧力	1.5MPa
一次ホース長	1m	二次ホース長	14m
一次側	プラグカップリング付	二次側	ソケットカップリング付
サイズ	155(W)×355(D)×287(H)mm	付属品	取付用ブラケット アンカーボルト×4セット M6×10ボルト(取付ブラケットと本体の固定用)
色	青	適応流体	空気
仕様	屋内型 自動整列巻	重量(g)	3800
材質	ホース: ポリウレタン(メッシュ入り)		

引出し巻取りラクラクの自動巻、クセや折れに強いメッシュ入りホース！
メッシュ入りポリウレタンホース
屋内型の自動巻きエアホースリール
製品のカップリングは海外製で品番はありません。相手側カップリングは日東工器製カプラに適応します。
交換適応カップリング

オス:日東工器65PN
メス:日東工器200-65SN

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.