品番: EA124BX-26

品名:6mmx20m 高圧エアホースリール



販売価格	58,500円 (税抜)/ 64,350円(税込)					
カタログ価 格	58,500円(税抜)/64,350円(税込)					
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/19 05:43現在)					
商品入数	1	販売単位	台			
カタログページ	1054ページ					









仕様

メーカー	ハタヤリミテッド(HATAYA)	型番	HDN-206
メーカー商品名	ナラシマキ高圧エヤーリール	用途	コンプレッサーから離れた場所でエ アー工具を使用できます
使用圧力	3.0MPa(30kgf/cm²)	ホース径	内径:6mm 外径:10mm
ホース長	1次ホース:2m 2次ホース:20m	ホース材質	編糸補強1Bブレード入軟質塩化ビ ニール樹脂
取付金具(一次側)	高圧パージ付プラグ	取付金具(二次側)	高圧ワンタッチカプラ(ロック付)
サイズ	335.5(W)×402(D)×364.5(H) mm	重量	6.8kg

異物の巻き込みや粉じんの混入を防ぐスケルトン保護カバーに、耐摩耗性に優れたエンプラ樹脂製ガイド&ローラー付き

1次側のプラグは取り外し時に反動の少ないパージプラグ付

安定感のある三角形状フレーム

高圧釘打ち機、タッカーに最適です。

株式会社エスコ