


品番：EA124DG-119

品名：19/21mm x10m 工場用耐油ホース



販売価格	7,050円(税抜)／7,755円(税込)		
カタログ価格	7,050円(税抜)／7,755円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/05 19:49現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



仕様

材質	軟質塩化ビニール(耐油PVC)		
糸入り			
使用温度範囲	−5〜60℃	使用流体	水・油(燃料油には使用できません。)
工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水に			
耐油性抜群で潤滑油の配管に最適です。			
使用圧力は20℃時目安			
内径×外径	19×25mm	全長	10m
使用圧力	0.7MPa		

代替品

	品番	EA124DG-119A
	コメント	変更点: 耐圧性能向上、外観変更

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

