品番: EA124DH-155

品名: 15/20mm x50m ウォーターホース(糸入り)



| 販売価格       | 21,700円(税抜)/23,870円(税込)             |      |   |  |  |
|------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価<br>格 | 21,700円(税抜)/23,870円(税込)             |      |   |  |  |
| 在庫数        | 最新在庫: <b>1</b> (2025/11/07 22:55現在) |      |   |  |  |
| 商品入数       | 1                                   | 販売単位 | 巻 |  |  |
| カタログページ    | 1451ページ                             |      |   |  |  |







## 仕様

| 内径×外径 | 15×20mm  | 全長     | 50m      |
|-------|----------|--------|----------|
| 材質    | 軟質塩化ビニール | 使用温度範囲 | -5~60℃   |
| 使用流体  | 水        | 耐寒性    | 脆化温度-30℃ |
| 常用圧力  | 0.8MPa   |        |          |

## 糸入り

糸入りでホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。

ドラム巻きでの納品になります。

使用圧力は20℃時目安

## 代替品



**品番** EA124DL-83

コメント 代替品

## 株式会社エスコ