

品番：EA124DJ-20B

品名：10/16.0mm x20m 食品用ホース(糸入り)



販売価格	14,000円(税抜) / 15,400円(税込)		
カタログ価格	14,000円(税抜) / 15,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/04 06:44現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



仕様

メーカー	八興	型番	E-KYS-10
商品名	KYサンフーズ	用途	食品加工機械・設備用配管、工作機械・成型機などの工業用配管
内径×外径	10×16mm	全長	20m
使用圧力	0~0.8MPa(20℃) 0~0.4MPa(65℃)	許容曲げ半径(20℃時)	70mm
使用温度範囲	0~65℃	使用流体	食品、飲料、水、油、薬品、粉体、エア
材質	内層:オレフィン系樹脂 中間層:スチレン系エラストマー 外層:スチレン系エラストマー	色調	ナチュラル

非塩ビ素材により、燃焼しても有害ガスの発生を抑えるエコロジーホース

溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えます

内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有します。内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有します。

食品衛生法厚生労働省告示第201号適合(n-ヘプタン適合)

補強糸入り

流体が確認できるナチュラル色

1メートル間隔でホースに長さ印刷があるためカットが簡単です。

RoHS2対応品

代替品



品番 EA124DJ-20A

コメント 10m

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.