

品番 : EA124DL-81

品名 : 15/20mm x 10m ウォーターホース(糸入り/防藻)



販売価格	3,360円(税抜) / 3,696円(税込)		
カタログ価格	3,360円(税抜) / 3,696円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/02/07 17:30現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1402ページ		



#### 仕様

メーカー	三洋化成	型番	SD-1520L 10G
商品名	スパイダーホース	用途	家庭用給水用具・散水用具として
全長	10m	内径	15mm
外径	20mm	適用流体	水
使用圧力	1.4MPa以下(23°C時目安)	材質	PVC、ポリエステル糸
使用温度範囲	0~60°C	耐寒性	脆化温度-37°C

糸入り二重管ホース

表面のデコボコ加工により優れた耐圧性と使いやすさを実現しました。

寒くてもやわらかい耐寒性に優れています。

太陽光をカットし、藻の発生を防ぎます。

止水機能つきノズルに使用可能

#### 代替品

	品番 EA124DH-151A
	コメント 仕様等ご確認下さい。

---

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.