


品番：EA124HB-2

品名：12/17mmx21m 散水ホースリール(ステンレス製)



販売価格	17,600円(税抜) / 19,360円(税込)		
カタログ価格	17,600円(税抜) / 19,360円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2025/05/13 16:08現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2579ページ		



仕様

メーカー	ハタヤリミテッド(HATAYA)	型番	SSD-20
商品名	ステンホースリール	用途	園芸・農業・畜産などの散水作業に
仕様	防藻ホース:21m(一次側1m含む) レバーノズル付	サイズ(mm)	408×350×358(H)
ホース長さ	防藻ホース:21m(一次側1m含む)	ホース径	内径:12mm、外径:17mm
最高使用圧力	0.4MPa	重量	5.1kg
一次側接続形状	ワンタッチニップル付	散水パターン	ストレート・拡散
付属品	ハンドル×1個、レバーノズル×1個、ノズルコネクタ×2個、ホースバンド×1個、ナット(M4)×1個、ネジ(M4)×1個		

ステンレス製

耐寒・耐圧にすぐれた防藻ホース

「コロコロガイド」が左右に転がり引出しスイスイ・巻取りスムーズ、手を汚すことなくホースを収納。

サイドホースは、本体ホースの21mから一次側に必要な長さ(1m)を切断してご使用ください。

ホースバンド付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.