

品番：EA124HC-20A

品名：15/20mmx20m 散水ホースリール



販売価格	20,800円(税抜) / 22,880円(税込)		
カタログ価格	20,800円(税抜) / 22,880円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/03/26 06:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2517ページ		



仕様

メーカー	ハタヤリミテッド(HATAYA)	型番	HSA-20N(O)
商品名	テツノホースリール	用途	園芸・農業・畜産などの散水作業に
仕様	網入防藻ホース:21m(一次側1m含む) レバーノズル付	サイズ(mm)	429×424×405(H)
ホース長	網入防藻ホース:21m(一次側1m含む)	ホース径	内径15mm、外径:20mm
最高使用圧力	0.4MPa	重量	7.9kg
一次側接続形状	ワンタッチニップル付	散水パターン	ストレート・拡散
付属品	ハンドル×1個、レバーノズル×1個、ノズルコネクタ×2個、ホースバンド×1個、ホースガイド×1個、ホースガイド取付用ネジ類×1SET		
スチール製(粉体塗装)			
巻き取りやすいホースガイド付			
耐寒、耐圧に優れた網入防藻ホース			
サイドホースは、本体ホースの21mから一次側に必要な長さ(1m)を切断してご使用ください。			
ホースバンド付			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.