

品番：EA124HC-40A

品名：15/20mmx40m 散水ホースリール



販売価格	33,000円(税抜) / 36,300円(税込)		
カタログ価格	33,000円(税抜) / 36,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/03/26 07:34現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2517ページ		



仕様

メーカー	ハタヤリミテッド(HATAYA)	型番	HLA-40N(O)
商品名	テツノホースリール	用途	園芸・農業・畜産などの散水作業に
仕様	網入防藻ホース:41m(一次側1m含む) レバーノズル付	サイズ(mm)	472×495×476(H)
ホース長	網入防藻ホース:41m(一次側1m含む)	ホース径	内径:15mm、外径:20mm
最高使用圧力	0.4MPa	重量	13.3kg
一次側接続形状	ワンタッチニップル付	散水パターン	ストレート・拡散
付属品	ハンドル×1個、レバーノズル×1個、ノズルコネクタ×2個、ホースバンド×1個、ホースガイド×1個、ホースガイド取付用ネジ類×1SET		

スチール製(粉体塗装)

巻き取りやすいホースガイド付

耐寒、耐圧に優れた網入防藻ホース

重たいホースの巻き取りを楽にするパワーハンドル付

サイドホースは、本体ホースの41mから一次側に必要な長さ(1m)を切断してご使用ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.