


品番：EA124HE-1

品名：500x410x450mm ホースリール



販売価格	13,400円(税抜) / 14,740円(税込)		
カタログ価格	13,400円(税抜) / 14,740円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/04/11 17:01現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2518ページ		



この商品はお客様組み立て品です。

ベアリング採用により巻取りがスムーズ

#### 仕様

メーカー	浅香工業	型番	152802
※注意※	【お客様組立品】	用途	散水作業
材質	本体:スチール ホースジョイント部:アルミダイキャスト、ステンレス	組立時間	5分程度(工具不要)
サイズ	500mm(W)×410mm(D)×450(H)mm	重量	5.1kg
付属品	内径18mm用アタッチメント、巻き取り用ハンドル、蝶ネジ、平ワッシャー、ホースバンド		

散水作業に最適です。

内径15mmホースを50~60m、内径18mmホースを40~50m巻き取れます。(内径18mmホースご使用時は、付属のアタッチメントを取り付けてください。)

大型ドラムとベアリング採用により、巻取りがスムーズです。

安定感のあるワイド&ローのスタイリッシュフォルムで、高級感と質感のあるカラーリングとなっています。

丈夫なスチール製

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.