

品番 : EA124HE-2

品名 : 500x410x450mm ホースリール(キャリー付)



販売価格	20,700円(税抜)／22,770円(税込)		
カタログ価格	20,700円(税抜)／22,770円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/14 16:36現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2580ページ		



この商品はお客様組み立て品です。

ペアリング採用により巻取りがスムーズな車輪付きホースリール

#### 仕様

メーカー	浅香工業	型番	152840
※注意※	【お客様組立品】	用途	散水作業
材質	本体:スチール、車輪:ゴム製 ホースジョイント部:アルミダイキャスト、ステンレス、	サイズ	570mm(W)×520mm(D)×910(H)mm
重量	7.8kg	付属品	内径18mm用アタッチメント、巻き取り用ハンドル、蝶ネジ、平ワッシャー、ホースバンド、L型レンチ、六角スパナ
組立時間	10分程度(組立に必要な工具は付属しています。)		

散水作業に最適で、車輪付なので広範囲な移動散水作業にも便利です。

#### キャリー付

車輪はゴム製の為、静肅性・クッション性に優れており、保護カバー装着によりフロア一面へのキズを防止。

内径15mmホースを50~60m、内径18mmホースを40~50m巻き取れます。  
(内径18mmホースご使用時は、付属のアタッチメントを取り付けてください。)

大型ドラムとペアリング採用により、巻取りがスムーズです。

高級感と質感のあるカラーリングとなっています。

丈夫なスチール製

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.