

品番：EA124HH-50

品名：18/23mmx50m 散水ホースリール



販売価格	58,000円(税抜) / 63,800円(税込)		
カタログ価格	58,000円(税抜) / 63,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/03 04:07現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

ホース	内径:18mm 外径:23mm	許容圧力	0.5Mpa
材質	リール:スチール、 ホース:ポリエステル撚糸	サイズ	590(W)×630(D)×850(H)mm
取手収納時サイズ	590(W)×670(D)×500(H)mm	サイドホース長	3m
取手が折り畳めるので、収納に便利です。			
テトロン糸編みの耐圧ホースで紫外線をカットして、藻・水アカが発生しにくく、ハードな作業にも耐えます。			
※スプレーノズルは付属していません。			
ホース長	50m	重量	19.6kg

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.