

品番：EA124K-2

品名：770x600x920mm/90m用 ホースリールカート



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 17,800円(税抜)／19,580円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 17,800円(税抜)／19,580円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/06/18 04:42現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ |                              |      |   |



この商品はお客様組み立て品です。

仕様

|                                       |                                    |         |                  |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------|------------------|
| ※注意※                                  | 【お客様組立品】                           | 材質      | 鉄                |
| ねじサイズ                                 | 蛇口接続側:3/4”NHメス、<br>ホース接続側:3/4”NHオス | 耐圧      | 1Mpa             |
| 車輪                                    | 4.10/3.50エア入りタイヤ×4個                | サイズ     | D770×W600×H920mm |
| 重量                                    | 19.5kg                             | チューブタイヤ | 約φ270mm×4輪       |
| 91m巻取り用                               |                                    |         |                  |
| 散水ホースリールカートです。                        |                                    |         |                  |
| ホース継手・口金EA124GC-22～22B、32A、32F等が必要です。 |                                    |         |                  |
| ホースはEA124HHが使用できます。                   |                                    |         |                  |

代替品

|  |            |                         |
|--|------------|-------------------------|
|  | 品番<br>コメント | EA124HE-2<br>内径18mm/50m |
|--|------------|-------------------------|

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.