

品番 : EA124KA-10

品名 : 9/13mmx10m 散水ホースリール



販売価格	5,340円(税抜) / 5,874円(税込)		
カタログ価格	5,340円(税抜) / 5,874円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/04 05:54現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



EA124KA-10のガン

仕様

ホース長	10m	重量	1.9kg
散水パターン	4種類	ホースサイズ	内径:9mm
適合蛇口外径	14~18mm	材質	PP、ABS、塩化ビニール
耐寒・耐圧にすぐれた防藻ホース			
最高使用圧力	0.8MPa		
フルカバータイプなので、雨風や直射日光からホースを守り、傷みにくくなっています。			
グッドデザイン賞受賞商品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.