

品番：EA124KA-10A

品名：9/13mmx10m 散水ホースリール



販売価格	3,730円(税抜) / 4,103円(税込)		
カタログ価格	3,730円(税抜) / 4,103円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/14 07:29現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	10M フルカバーホースリール
ホース長	10m	重量	1.9kg
ホースサイズ	内径:9mm 外径:13mm	材質	本体:PP、ABS ホース:塩化ビニール
サイズ(W×D×H)mm	232×197×270	適合蛇口外径	14~18mm
付属品	蛇口口金		

★スプレーパターン4種(霧・拡散・シャワー・ジェット)

耐寒・耐圧にすぐれた防藻ホース

フルカバータイプなので、雨風や直射日光からホースを守り、傷みにくなっています。

収納場所に困らないコンパクトサイズ。小さめの物置にもスッキリ収納。

サイドホースは本体背面に収納可能。

代替品

	品番	EA124KA-10B
	コメント	変更点:カラー



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.