

品番：EA124KA-10B

品名：9/12.6mmx10m 散水ホースリール



販売価格	4,160円(税抜) / 4,576円(税込)		
カタログ価格	4,160円(税抜) / 4,576円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/04/01 15:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0356ページ2517ページ		



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	FCH-10M
サイズ	232×198×271(H)mm	ホース内径	9mm
ホース外径	12.6mm	ホース長	10m
サイドホース長	1m	適合蛇口外径	14~18mm(丸型口金外径)
最高使用圧力	約0.7MPa	散水パターン	4種(霧・拡散・シャワー・ジェット)
材質	本体:ポリプロピレン、ABS樹脂 ホース:塩化ビニル樹脂	重量	2.0kg
カラー	ホワイト		

コンパクトでスッキリとしたデザインのフルカバーホースリール

手持ちと据え置きができる2wayタイプ

耐寒・耐圧にすぐれた防藻ホース

フルカバータイプなので、雨風や直射日光からホースを守り、傷みにくくなっています。

アーチ状の巻き取り口がホースの片寄りを防ぐので、ホースの巻き取りが簡単です。

サイドホースの巻き取りができ、アクアガンを保管できる仕様

アクアガンと蛇口口金を付け替えることで、手持ちで使用する場合と据え置きして使用する場合のいずれにも対応できます。

ワンタッチコネクター付きで、蛇口との接続が簡単です。

サイドホース付き

蛇口取付用口金付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.