

品番：EA124KA-15B

品名：9/12.6mmx15m 散水ホースリール



販売価格	5,000円(税抜)／5,500円(税込)		
カタログ価格	5,000円(税抜)／5,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2025/05/01 00:36現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0362ページ2580ページ		



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	FCH-15M
サイズ	259×209×302(H)mm	ホース長	15m
ホース	内径:9mm 外径:12.6mm	サイドホース長	1m
最高使用圧力	約0.7MPa	散水パターン	4種類
材質	本体:ポリプロピレン、ABS樹脂、ホース:塩化ビニル樹脂	重量	2.5kg
カラー	ホワイト	適合蛇口外径	14～18mm(丸型口金外径)
★スプレーパターン4種(霧・拡散・シャワー・ジェット)			
フルカバータイプなので、雨風や直射日光からホースを守り、傷みにくくなっています。			
収納場所に困らないコンパクトサイズ。小さめの物置にもスッキリ収納。			
サイドホースの巻き取りができ、アクアガンを保管できる仕様			
雨風や直射日光からホースを守り、傷みにくくするハンディタイプのフルカバーホースリールです。			
アーチ状の巻き取り口がホースの片寄りを防ぐので、ホースの巻き取りが非常に簡単です。			
アクアガンと蛇口口金を付け替えることで、手持ちで使用する場合と据え置きして使用する場合のいずれにも対応できます。			
手持ちタイプと据え置きタイプの2WAYタイプ			

耐寒・耐圧にすぐれた防藻ホース
サイドホース(1m)付
蛇口取付用口金付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.