

品番：EA124KC-10

品名：120mm スプレーノズル(6パターン)



販売価格	1,290円(税抜)／1,419円(税込)		
カタログ価格	1,290円(税抜)／1,419円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/07 16:10現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

スプレーパターン	6種(霧、拡散、ストレート、じょうろ、シャワー、ストップ)	適合ホース径	内径12～15mm、外径20mm以下
最高使用圧力	0.7Mpa以下	材質	ABS、POM、PP、SUS
使用流体	水(水道水)	適用型番	EA124KC-12、-13
使用温度範囲	0～60℃		

用途に応じて6つの水流が選べます(ストップ含む)。

通水したまま水流を調節できます。

ホースは付属していません。

代替品



品番

EA124KC-10A

コメント

変更点:色

