

品番 : EA124KC-3B

品名 : 15/20mmx20m 散水ホースリール



販売価格	15,700円(税抜) / 17,270円(税込)		
カタログ価格	15,700円(税抜) / 17,270円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/03 00:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2517ページ		



仕様

メーカー	三洋化成	型番	J5-Q206R
商品名	ジュノ	サイズ	400×400×432(H)mm
ホース長	20m	ホース	内径:15mm 外径:20mm
最高使用圧力	0.7MPa	サイドホース長	1m
スプレーパターン	6種(霧・拡散・ストレート・ジョーロ・シャワー・ストップ)	材質	PP、PVC等
適合蛇口外径	φ15mm	重量	5.22kg

蛇口取付用口金付

ホースはねじれ・折れグセにくい構造

ワンタッチで通水・止水ができ、通水したまま水流調節できます。

中黒ホースにより紫外線をカット、藻の発生を抑えノズルの目詰まりを防ぎます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.