

品番 : EA124KC-3C

品名 : 15/20mmx30m 散水ホースリール



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 16,300円(税抜)／17,930円(税込) | | |
| カタログ価格 | 16,300円(税抜)／17,930円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2025/12/15 01:00現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 2580ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|---------|--------------------|
| メーカー | 三洋化成 | 型番 | J5-Q306R |
| 商品名 | ジュノ | サイズ | 400×400×432(H)mm |
| ホース長 | 30m | ホース | 内径:15mm 外径:20mm |
| 最高使用圧力 | 0.7MPa | サイドホース長 | 1m |
| スプレーパターン | 6種(霧・拡散・ストレート・ジョーロ・シャワー・ストップ) | 材質 | PP、PVC等 |
| 適合蛇口外径 | φ15mm | 重量 | 6.67kg |
| スーパー耐圧タイプ | | | |
| 蛇口取付用口金付 | | | |
| ワンタッチで通水・止水ができ、通水したまま水流調節できます。 | | | |
| ホースはねじれ・折れグセにくい構造 | | | |
| 衣類を汚さず使用できる円形ステップ台 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

