

品番：EA124KC-6A

品名：7/11mmx15m 散水ホースリール



販売価格	6,470円(税抜)／7,117円(税込)		
カタログ価格	6,470円(税抜)／7,117円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2025/10/07 14:37現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2580ページ		



仕様

メーカー	三洋化成	型番	HDP-152R
商品名	ハンディプチリール	サイズ	295×213×287(H)mm
ホース長	15m	ホース	内径:7mm 外径:11mm
最高使用圧力	1.36MPa	サイドホース長	1m
スプレーパターン	7種(ストレート・シャワー・拡散2種・セイリュウ・霧・ストップ)	材質	PP、PVC、ABS、POM他
適合蛇口外径	φ15mm	重量	2.03kg

蛇口取付用口金付

用途に合わせてノズルとプラグを付け替えることで2種類の散水方法が選べます。

リール本体にホースを収納することで太陽光(紫外線)によるホースの劣化を防ぎます。

摩擦抵抗軽減処理により、ホースのはりつきを解消します。

中黒ホースにより藻の発生を防ぎ、ノズルの目詰まりを防止します。

使わない時、簡単にコンパクトに巻き取ることができます。

中間補強糸により破裂にくい構造

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.