

品番：EA124KC-8A

品名：15/20mmx30m 散水ホースリール



販売価格	19,300円(税抜) / 21,230円(税込)		
カタログ価格	19,300円(税抜) / 21,230円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/03 04:20現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2517ページ		



#### 仕様

メーカー	三洋化成	型番	UR5-Q306R
商品名	アーバン	サイズ	376×360×430(H)mm
ホース長	30m	ホース	内径:15mm 外径:20mm
サイドホース長	1m	最高使用圧力	0.69MPa
スプレーパターン	6種(霧・拡散・ストレート・ジョーロ・シャワー・ストップ)	材質	PP、PVC等
適合蛇口外径	φ15mm	重量	8.28kg

蛇口取付用口金付

ホースはねじれ・折れグセにくい構造

ワンタッチで通水・止水ができ、通水したまま水流調節できます。

中黒ホースにより紫外線をカット、藻の発生を抑えノズルの目詰まりを防ぎます。

大容量ホースドラム

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

