

品番：EA124KC-9A

品名：12/16mmx50m 散水ホースリール



販売価格	20,900円(税抜) / 22,990円(税込)		
カタログ価格	20,900円(税抜) / 22,990円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/03 00:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2517ページ		



仕様

メーカー	三洋化成	型番	UR4-Q506R
商品名	アーバン	サイズ	376×360×430(H)mm
ホース長	50m	ホース	内径:12mm 外径:16mm
最高使用圧力	0.69MPa	サイドホース長	1m
スプレーパターン	6種(霧・拡散・ストレート・ジョーロ・シャワー・ストップ)	材質	PP、PVC等
重量	10.47kg	適合蛇口外径	φ15mm

蛇口取付用口金付

ホースはねじれ・折れグセにくい構造

ワンタッチで通水・止水ができ、通水したまま水流調節できます。

中黒ホースにより紫外線をカット、藻の発生を抑えノズルの目詰まりを防ぎます。

大容量ホースドラム

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

