

品番：EA124KD-1

品名：12/16mmx13m 散水ホースリール(自動巻)



販売価格	34,800円(税抜)／ 38,280円(税込)		
カタログ価格	34,800円(税抜)／38,280円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/12 15:02現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2580ページ		



巻き取り時のイライラ軽減。ワンプッシュで簡単自動巻き取り！

仕様

メーカー	中発販売	型番	NWR-1213NB
シリーズ	リーレックス (Reelex)	商品名	リーレックスウォーター
サイズ	450(W)×300(D)×450(H)mm	ホース長さ	13m
ホース	内径:12mm 外径:16mm	サイドホース長	1.5m
重量	7.3kg	最高使用圧力	0.7Mpa
材質	本体:ポリプロピレン、ABS樹脂 すべり止めゴム足:EPDM ホース:軟質塩化ビニール	適合蛇口外径	φ 14mm～φ 18mm(丸蛇口)
色	ネイビーブルー	流体	水
取付場所	床	付属品	補助ホースASSY(1.5m)、蛇口ニップル

散水ノズルのスプレーパターンは5種(ストップ・ストレート・キリ・ジョロ・シャワー)
ワンプッシュ自動巻取式でストレスフリー
施工不要、安定性を高める据置ベース
簡単・便利なノズルホルダー

柔軟性に富んだ、丈夫なホース
15mのホースを軽々引き出しできるため、ホース引出し時の労力軽減と作業効率アップに貢献します。
ベースの底面にすべり止めゴム足を標準装備。ホースを引き出してもしっかりとグリップしズレや転倒を防止します。
※壁面や天井には絶対に取り付けしないでください。
サイドホース(1.5m)付
蛇口取付用ニップル付

代替品

	品番	EA124HB-2
	コメント	12mm/17mmx21m ステンレス製 手巻リール

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.