

品番：EA124KS-3

品名：539㎡ ロータリースプリンクラー



販売価格	5,730円(税抜) / 6,303円(税込)		
カタログ価格	5,730円(税抜) / 6,303円(税込)		
在庫数	最新在庫: 21 (2026/07/01 03:58現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2518ページ		



仕様

散布範囲	539㎡ (半径4.8m~13m)	散布角度	30~360°
接続ねじ	3/4" NHメス	サイズ	227(W)×290(D)×160(H)mm
ボディ材質	ポリマー樹脂	使用圧力	0.41MPa

芝生の不規則な形状に合わせて独自のスプレーパターンを作成できます。

散水範囲・散水距離・勢いを調節できます。

ペグを引き上げてスプレー範囲を短くしたり、引き下げてスプレー距離を長くしたりすることで、スプレー距離を簡単に変更できます。

調節ねじを右に回すと水の勢いが弱くなり、左に回すと勢いが強くなります。

耐衝撃性、防錆性のポリマー製で、安定性を高める転倒防止そり型ベース仕様

※本製品の接続はアメリカ規格ねじのため、日本国内のねじとは接続ができません。別売のアメリカねじ用ホース(EA124DN-10A、EA124DN-30A)をお勧めします。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.