

品番 : EA124KS-36

品名 : スプリンクラー(三脚付)



販売価格	20,300円(税抜)／22,330円(税込)		
カタログ価格	20,300円(税抜)／22,330円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/02/07 14:30現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2519ページ		



カタログ訂正

25/06/04 ●全長(誤)875～1130mm(正)820～1470mm (No.56 1239)

非常に広い範囲に正確に散水できるプロ仕様です。

仕様

散水範囲	最大約790m ²	接続ねじ	3/4" NHメス
全長	820～1470mm(伸縮式)		
散水径・回転角度調整(左右のみ、上下は固定)ができます。			
胸元のバルブで高さ調節ができます。			
上部のダイヤルで簡単にスプレー距離を正確に設定できます。			
強力なジェットから優しいミストまでスプレーをカスタマイズできます。			
スパイク付きの脚により、転倒の心配がありません。			
耐久性に優れた金属製で、過酷な状況でも頻繁な使用に耐えます。			
ホースは直接繋げられません。専用プラグ:EA124GC-1Pと専用ホース:EA124DN-10A, 30Aをお勧めします。			

代替品

品番	EA124KS-35
コメント	



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.