

品番：EA124KS-39

品名：539㎡ ロータリースプリンクラー



販売価格	6,690円(税抜) / 7,359円(税込)		
カタログ価格	6,690円(税抜) / 7,359円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/01 03:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

散水範囲	最大約539㎡	散水距離	約13m
接続ねじ	3/4" NHメス	サイズ	114×266×330(H)mm
材質	スチール	重量	612g
散水範囲・散水距離・散水量を調節できます			
ON/OFFスイッチ付きで手元で水の流量を調整できます。			
部分的な円形から360度全円形まで自在に調整可能			
頑丈なスチール製で耐久性に優れています。			
※本製品の接続はアメリカ規格ねじのため、日本国内のねじとは接続ができません。別売のアメリカねじ用ホース(EA124DN-10A、EA124DN-30A)をお勧めします。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.