

品番：EA124LA-14

品名：100mm ツイストノズル



販売価格	2,060円(税抜) / 2,266円(税込)		
カタログ価格	2,060円(税抜) / 2,266円(税込)		
在庫数	最新在庫: 30 (2026/07/01 03:59現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0355ページ2521ページ		



グリップを回して、簡単にスプレーパターンをチェンジ

仕様

スプレーパターン	2種(ジェット、ミスト) ※グリップを回してパターン変更	接続ねじ	3/4" NHメス
全長	100mm	重量	159g
材質	ボディ: 真鍮 グリップカバー: ゴム	最高使用可能圧力	60psi
仕様	プラグなし		

丈夫な真鍮製で、快適なゴムグリップが付いているので、長時間使用しても手が疲れません。

グリップを回して、直射から噴霧までスプレーパターンが変わり、開閉もできます。

正確な先端角度により横方向への飛散を防止

漏洩防止のパッキン付き

※本製品の接続はアメリカ規格ねじのため、日本国内のねじとは接続できません。別売のアメリカねじ用ホース(EA124DN-10A、EA124DN-30A)をお勧めします。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

