

品番 : EA124LA-19PA

品名 : 70mm ツイストノズル(フローラグ付)



販売価格	1,770円(税抜) / 1,947円(税込)		
カタログ価格	1,770円(税抜) / 1,947円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/07 16:00現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0355ページ 2521ページ		



カフホースフローラグは国内
各社メーカー付属品
多く互換性があります。

カタログ訂正

25/04/01 ●全長:(誤)120mm (正)70mm (No.56 1239)

グリップを回して、簡単にスプレーパターンをチェンジ

仕様

仕様	プラグ付	接続ねじ	3/4"NHメス
全長	70mm	重量(g)	96(プラグ除く)
材質	ボディー:真鍮 グリップカバー:ゴム	最高使用圧力	60PSI (0.41MPa)まで

★スプレーパターン2種(ジェット、ミスト)

丈夫な真鍮製で、快適なゴムグリップが付いているので、長時間使用しても手が疲れません。

グリップを回して、直射から噴霧までスプレーパターンが変わり、開閉もできます。

正確な先端角度により横方向への飛散を防止

代替品

	品番 EA124LA-14PA コメント 全長100mm
--	---------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.