

品番：EA124LA-24B

品名：内径11-15mm用 スプレーノズル(3パターン)



販売価格	1,800円(税抜) / 1,980円(税込)		
カタログ価格	1,800円(税抜) / 1,980円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/05/01 07:06現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2520ページ		



仕様

メーカー	カクダイ	型番	525-110
スプレーパターン	直射・噴霧・止水	使用圧力	0.05~0.6MPa
適合ホース	内径:11~15mm 外径:16~20mm	使用流体	上水道水
材質	ABS樹脂	重量(g)	71

レバー操作で3パターン水流切替可能

ホースの取り外しをワンタッチ接続できる、ホーセンド付き

ホースタケノコ部を外すとG3/4"の内ねじになるため、ニップル等を使いねじ接続できます。

<注意>

・先端止水のできるノズルの使用後は水栓のハンドルで止水してください。先端止水したまま放置しますとホースが外れて漏水し家財に損害を与える恐れがあります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.