

品番：EA124LA-26D

品名：内径11-15mm用 スプレーノズル(6パターン)



販売価格	2,600円(税抜)／2,860円(税込)		
カタログ価格	2,600円(税抜)／2,860円(税込)		
在庫数	最新在庫: 14 (2025/05/13 19:34現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2582ページ		



仕様

メーカー	カクダイ	型番	525-528
スプレーパターン	直射・拡散・シャワー・ジョウロ・止水・流量調節機能	使用圧力	0.05～0.6MPa
適合ホース	内径:11～15mm 外径:16～20mm	使用流体	上水道水
材質	ABS樹脂	重量(g)	204
レバーと先端操作で6パターンの水流切替が可能			
レバーを握ってフックを引っ掛けると、レバーが固定されて連続散水ができます。			
ノズルの先を保護するキャップ付き			
ホースの取り外しがワンタッチ接続できる、ホーセンド付き			
<注意> 先端止水のできるノズルの使用後は水栓のハンドルで止水してください。先端止水したまま放置しますとホースが外れて漏水し家財に損害を与える恐れがあります。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.