

品番 : EA124LA-5PA

品名 : 145mm ピストルグリップノズル(フ[°]ラグ付)



販売価格	2,100円(税抜) / 2,310円(税込)		
カタログ価格	2,100円(税抜) / 2,310円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/07 15:59現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0355ページ 2520ページ		



仕様

スプレーパターン	2種(ジェット、ミスト) ※レバーを深く握るとジェット、浅く握るとミスト	接続ねじ	3/4"NHメス
全長	145mm	重量	227g(プラグ除く)
材質	ボディー:亜鉛ダイカスト グリップ:PVC(ポリ塩化ビニル)	耐圧	60psi
使用可能温度	約70°Cまで(耐熱ホース使用時) ※使用可能温度は推奨温度ではありません。継続的な使用は、製品の最適な性能や寿命を保証できません。	仕様	プラグ付き

断熱グリップを備えたノズルは、日常的な清掃作業に最適

冷水・温水どちらも使用可能

断熱性に優れたグリップ

後方の流量調節ダイヤルで水流の強さを調節可能

連続噴射クリップにより、握ることなく連続的にスプレー可能

スプレー部のねじ山を保護するラバーヘッド付き

耐久性のある金属構造

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.