

品番：EA124LA-6

品名：140mm スプレーノズル(7パターン)



販売価格	1,150円(税抜) / 1,265円(税込)		
カタログ価格	1,150円(税抜) / 1,265円(税込)		
在庫数	最新在庫: 42 (2026/07/01 03:58現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2521ページ		



仕様

スプレーパターン	7種(コーン、ストリーム、フル、シャワー、ジェット、フラット、ミスト) ※ヘッドを回すことでパターンを変更	接続ねじ	3/4" NHメス
全長	140mm	重量	91g
材質	ポリマー樹脂	最高使用圧力	60psi
使用可能温度	約38℃まで	仕様	プラグなし

散水と清掃のニーズを満たす7つのスプレーパターン仕様

連続噴射クリップにより、握ることなく連続的にスプレー可能

耐衝撃性、防錆性に優れています

※本製品の接続はアメリカ規格ねじのため、日本国内のねじとは接続ができません。別売のアメリカねじ用ホース(EA124DN-10A、EA124DN-30A)をお勧めします。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.