

品番：EA124LA-62C

品名：スプレーノズル(8パターン)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 3,230円(税抜) / 3,553円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 3,230円(税抜) / 3,553円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/07/01 04:57現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 2521ページ                      |      |   |



スイベル式カプラーでホースがねじれにくい

#### 仕様

|          |   |        |           |
|----------|---|--------|-----------|
| スプレーパターン | 8種(ジェット、フラワー、スイープ、ガーデン、リンス、シュラブ、クリーン、ソフトウォッシュ)<br>※ヘッドを回すことでパターンを変更 | 接続ねじ   | 3/4" NHメス |
| 全長       | 219mm   | 重量     | 227g      |
| 材質       | ボディ: 金属<br>グリップ: TPR(熱可塑性ゴム)  | 使用可能温度 | 約38℃まで    |
| 最高使用圧力   | 60psi   | 仕様     | プラグなし     |

軽い力で握れるフロントトリガー

ヘッドを回すことでパターンを変更、後方のツマミで流量を調整できます。

ヘッドはパターン別のマーク付で分かりやすい。

連続噴射クリップにより、握ることなく連続的にスプレー可能。

スイベル式カプラーにより回転する為、ホースのねじれを70%軽減。

カプラー部分は握りやすい溝が設けられており、素早く簡単にホースを接続できます。

グリップは滑りにくく、握りやすいハンドル

耐久性に優れた金属構造

※本製品の接続はアメリカ規格ねじのため、日本国内のねじとは接続できません。別売のアメリカねじ用ホース(EA124DN-10A、EA124DN-30A)をお勧めします。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.