

品番：EA124LA-62C

品名：スプレーノズル(8パターン)



販売価格	3,230円(税抜) / 3,553円(税込)		
カタログ価格	3,230円(税抜) / 3,553円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/05/14 16:28現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2521ページ		



スイベル式カプラーでホースがねじれにくい

#### 仕様

スプレーパターン	8種(ジェット、フラワー、スイープ、ガーデン、リンス、シュラブ、クリーン、ソフトウォッシュ) ※ヘッドを回すことでパターンを変更	接続ねじ	3/4" NHメス
全長	219mm	重量	227g
材質	ボディ: 金属 グリップ: TPR(熱可塑性ゴム)	使用可能温度	約38℃まで
最高使用圧力	60psi	仕様	プラグなし

軽い力で握れるフロントトリガー

ヘッドを回すことでパターンを変更、後方のツマミで流量を調整できます。

ヘッドはパターン別のマーク付で分かりやすい。

連続噴射クリップにより、握ることなく連続的にスプレー可能。

スイベル式カプラーにより回転する為、ホースのねじれを70%軽減。

カプラー部分は握りやすい溝が設けられており、素早く簡単にホースを接続できます。

グリップは滑りにくく、握りやすいハンドル

耐久性に優れた金属構造

※本製品の接続はアメリカ規格ねじのため、日本国内のねじとは接続できません。別売のアメリカねじ用ホース(EA124DN-10A、EA124DN-30A)をお勧めします。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.