

品番：EA124LA-64

品名：スプレーノズル(2パターン)



販売価格	2,730円(税抜) / 3,003円(税込)		
カタログ価格	2,730円(税抜) / 3,003円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/01 03:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

スプレーパターン	2種 (ストリーム、ミスト) ※ヘッドを回すことでパターンを変更	接続ねじ	3/4" NHメス
全長	165mm	重量	308g
材質	ボディ:アルミ合金ダイカスト グリップ:TPR(熱可塑性ゴム)	仕様	プラグなし

ヘッドを回すとパターンを変更できます。

片手で操作できる連続噴射ロックにより、握ることなく連続的にスプレー可能

後方の流量調節ダイヤルで水流の強さを調節可能

スイベル式カプラーにより回転する為、ホースのねじれを70%軽減。

滑り止めグリップを備えた人間工学に基づいたハンドル

耐久性に優れた金属構造

※本製品の接続はアメリカ規格ねじのため、日本国内のねじとは接続ができません。別売のアメリカねじ用ホース(EA124DN-10A、EA124DN-30A)をお勧めします。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

