

品番 : EA124LA-7P

品名 : スプレーノズル(2° ターン/フラグ付)



販売価格	1,750円(税抜) / 1,925円(税込)		
カタログ価格	1,750円(税抜) / 1,925円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/02/07 15:58現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2520ページ		



耐久性と断熱性に優れています

## 仕様

仕様	プラグ付	接続ねじ	3/4" NHメス
全長	140mm	重量(g)	181
材質	ボディ:亜鉛ダイカスト グリップ:ポリエチレン	耐圧	60psi
使用可能温度	約70°Cまで(耐熱ホース使用時) ※使用可能温度は推奨温度ではありません。継続的な使用は、製品の最適な性能や寿命を保証できません。		

★スプレーパターン2種(ジェット、ミスト)  
(深く握るとジェット、浅く握るとミストになります)

冷水・温水どちらも使用可能

グリップは断熱性に優れており約60°Cの温水まで使用可能です。

後方の流量調節ダイヤルで水流の強さを調節可能

連続噴射クリップにより、握ることなく連続的にスプレー可能

耐久性のある金属構造

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.