

品番：EA124LA-86PC

品名：スプレーノズル(15mm用ステム・ホースバンド付)



販売価格	3,200円(税抜) / 3,520円(税込)		
カタログ価格	3,200円(税抜) / 3,520円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/01 04:55現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	2521ページ		



仕様

スプレーパターン	2種(ストリーム、ミスト) ※ヘッドを回すことでパターンを変更	接続ねじ	3/4" NHメス
全長	178mm	重量	152g
材質	ボディ: 亜鉛、ABS樹脂 ハンドル: TPR(熱可塑性ゴム)	最高使用圧力	60psi
使用可能温度	約38℃まで	仕様	15mm用ステム・ホースバンド付き

ヘッドを回すとパターンを変更できます。

後方の流量調節ダイヤルで水流の強さを調節可能

片手で操作できる連続噴射ロックにより、握ることなく連続的にスプレー可能

滑り止めの付いたグリップは手にぴったりとフィットし、快適でコントロールしやすい

耐久性に優れた金属構造

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.