


品番：EA124LA-87A

品名：スプレーノズル



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,640円(税抜) / 2,904円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,640円(税抜) / 2,904円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 15 (2026/05/14 16:59現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 2521ページ | | |



仕様

| | | | |
|----------|---|--------|-----------|
| スプレーパターン | スプレーパターン7種 (フラット、ファン、センター、フル、ミスト、 ジェット、ガーデン) ※ヘッドを回すことでパターンを変更 | 接続ねじ | 3/4" NHメス |
| 全長 | 181mm | 重量 | 190g |
| 材質 | ボディ: 亜鉛 グリップ: TPR(熱可塑性ゴム) | 最高使用圧力 | 60psi |
| 使用可能温度 | 約38℃まで | 仕様 | プラグなし |

ヘッドを回すとパターンを変更できます。

親指で操作可能な水量調節スイッチ付き

滑り止めグリップを備えた人間工学に基づいたハンドル

耐久性に優れた金属構造

※本製品の接続はアメリカ規格ねじのため、日本国内のねじとは接続ができません。別売のアメリカねじ用ホース(EA124DN-10A、EA124DN-30A)をお勧めします。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

