


品番：EA124LA-87A

品名：スプレーノズル



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,640円(税抜) / 2,904円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 2,640円(税抜) / 2,904円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 8 (2026/07/01 04:00現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 2521ページ                      |      |   |



#### 仕様

|          |   |        |           |
|----------|---|--------|-----------|
| スプレーパターン | スプレーパターン7種<br>(フラット、ファン、センター、フル、ミスト、<br>ジェット、ガーデン)<br>※ヘッドを回すことでパターンを変更 | 接続ねじ   | 3/4" NHメス |
| 全長       | 181mm   | 重量     | 190g      |
| 材質       | ボディ: 亜鉛<br>グリップ: TPR(熱可塑性ゴム)  | 最高使用圧力 | 60psi     |
| 使用可能温度   | 約38℃まで  | 仕様     | プラグなし     |

ヘッドを回すとパターンを変更できます。

親指で操作可能な水量調節スイッチ付き

滑り止めグリップを備えた人間工学に基づいたハンドル

耐久性に優れた金属構造

※本製品の接続はアメリカ規格ねじのため、日本国内のねじとは接続ができません。別売のアメリカねじ用ホース(EA124DN-10A、EA124DN-30A)をお勧めします。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

