

品番：EA124LA-88

品名：スプレーノズル



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,390円(税抜) / 3,729円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,390円(税抜) / 3,729円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2026/07/01 03:58現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 2521ページ | | |



仕様

| | | | |
|----------|------------------------------------|--------|-----------|
| スプレーパターン | 2種 (ジェット、コーン) ※ヘッドを回すことでパターンを変更 | 接続ねじ | 3/4" NHメス |
| 全長 | 222mm | 重量 | 415g |
| 材質 | ボディ: 亜鉛 グリップ: TPR(熱可塑性ゴム) | 最高使用圧力 | 60psi |
| 使用可能温度 | 約38℃まで | 仕様 | プラグなし |

ヘッドを回すことで集中した水流から穏やかなミストまで、簡単に切り替えられます。

後方の流量調節ダイヤルで水流の強さを調節可能

片手で操作できる連続噴射ロックにより、握ることなく連続的にスプレー可能

手にぴったりとフィットし、快適でコントロールしやすい滑り止め付きグリップ

過酷な作業にも対応できるよう設計された丈夫な金属構造

※本製品の接続はアメリカ規格ねじのため、日本国内のねじとは接続ができません。別売のアメリカねじ用ホース (EA124DN-10A、EA124DN-30A) をお勧めします。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

