



品番：EA124LA-89PA

品名：スプレーノズル(2パターン/プラグ付)



販売価格	3,820円(税抜) / 4,202円(税込)		
カタログ価格	3,820円(税抜) / 4,202円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/14 16:32現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	2521ページ		



プロ仕様の耐圧構造

仕様

スプレーパターン	2種(ジェット、コーン) ※ヘッドを回すことでパターンを変更	接続ねじ	3/4" NHメス
全長	183mm	重量	340g(プラグ除く)
ボディ材質	亜鉛	最高使用圧力	125psi
使用可能温度	約70℃まで(耐熱ホース使用時) ※使用可能温度は推奨温度ではありません。継続的な使用は、製品の最適な性能や寿命を保証できません。	仕様	プラグ付

ヘッドを回すとパターンを変更できます

親指で操作可能な水量調節スイッチ付き

滑り止めグリップを備えた握りやすいハンドル

過酷な現場や頻繁な使用にも耐える、頑丈なオール亜鉛ボディ

冷水・温水どちらも使用可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

