

品番 : EA124LA-89PA

品名 : スプレーノズル(2パターン/フローラグ付)



販売価格	3,820円(税抜) / 4,202円(税込)		
カタログ価格	3,820円(税抜) / 4,202円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/07 14:31現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	2521ページ		



カブヨードフローラグ以外
各メーカー付属品等
なく互換性がありません。



プロ仕様の耐圧構造

仕様

仕様	プラグ付	接続ねじ	3/4" NHメス
全長	183mm	重量(g)	340
最高使用圧力	60PSI	使用可能温度	約70°Cまで(耐熱ホース使用時) ※使用可能温度は推奨温度ではありません。継続的な使用は、製品の最適な性能や寿命を保証できません。
ボディ材質	亜鉛		

★スプレーパターン2種(ジェット、コーン)

冷水・温水どちらも使用可能

過酷な現場や頻繁な使用にも耐える、頑丈なオール亜鉛ボディ

ヘッドを回すとパターンを変更できます。

親指で操作可能な水量調節スイッチ付

滑り止めグリップを備えた握りやすいハンドル

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

