


品番：EA124LA-93

品名：スプレーノズル(温水対応)



販売価格	3,540円(税抜) / 3,894円(税込)		
カタログ価格	3,540円(税抜) / 3,894円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/25 18:45現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



#### 仕様

スプレーパターン	2種(ジェット、コーン) ※ヘッドを回すことでパターンを変更	接続ねじ	3/4"NHメス
全長	171mm	重量	約476g
ボディ材質	亜鉛ダイカスト	最高使用圧力	125psi
使用可能温度	約70℃まで(耐熱ホース使用時) ※使用可能温度は推奨温度ではありません。継続的な使用は、製品の最適な性能や寿命を保証できません。	仕様	プラグなし

ヘッドを回すとパターンを変更できます

流量制御ダイヤルで水流の強さを調整可能

断熱仕様で長時間の使用でも熱から手を守ります。

耐久性の高い真鍮製スプレーチップ

滑り止めグリップを備えた握りやすいハンドル

過酷な現場や頻繁な使用にも耐える頑丈な亜鉛ダイカストボディ

冷水・温水どちらも使用可能

※本製品の接続はアメリカ規格ねじのため、日本国内のねじとは接続ができません。別売のアメリカねじ用ホース(EA124DN-10A、EA124DN-30A)をお勧めします。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.