

品番 : EA124LG-113B

品名 : 13mm ホースステムカップラー(真鍮製)



|         |                              |      |    |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格    | 3,050円(税抜) / 3,355円(税込)      |      |    |
| カタログ価格  | 3,050円(税抜) / 3,355円(税込)      |      |    |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/04/27 18:03現在) |      |    |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | EA |
| カタログページ |                              |      |    |



#### 仕様

|         |   |        |          |
|---------|---|--------|----------|
| 適用流体    | 水   | 最大使用圧力 | 1.6MPa   |
| 適合ホース内径 | 13mm  | サイズ    | φ28×69mm |
| 材質      | 本体:真鍮(ニッケルメッキ)<br>スプリングピン:ステンレス<br>シール:NBR/HNBR | タケノコ長  | 22.5mm   |
| 使用温度範囲  | 95℃まで   | 重量     | 128g     |

ホース差込式のカップラー継手です。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.