

品番：EA124LG-125A

品名：25mm ホースステムカップラー(真鍮製)



販売価格	2,650円(税抜) / 2,915円(税込)		
カタログ価格	2,650円(税抜) / 2,915円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/26 22:14現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			




仕様

適用流体	水	最高使用圧力	1.6MPa
使用温度範囲	95℃まで	適合ホース内径	25mm
全長	64mm	直径	28mm
タケノコ長	22.5mm	重量	135g
材質	本体:真鍮(ニッケルメッキ) シール:NBR/HNBR		

ホース差込式のカプラー継手です。

代替品

	品番 EA124LG-125B コメント 変更点:シール材質、重量、全長
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.