

品番：EA124LR-11B

品名：G1/2xG3/4 散水用タイマー(ソーラー式)



販売価格	41,000円(税抜) / 45,100円(税込)		
カタログ価格	41,000円(税抜) / 45,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/18 02:21現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2519ページ		



#### 仕様

メーカー	カクダイ	型番	502-344
設定時間	曜日単位	散水回数	2回/日まで
散水開始時間	00:00~23:59(1分単位で設定可能) 手動:随時実行可能	散水時間	自動水やり・手動水やりともに 1~30分(1分単位)、 30~90分(10分単位)、 2~9時間(1時間単位)で設定可能 ※手動水やりの作動時間の初期設定は30分
通水流体	上水道水	使用水温	1~40℃
使用圧力	0.1~0.5MPa	電源	太陽電池:6.0V/0.25W
満充電時間	2時間(日照時最大)	バックアップ電源	1.5V単3形アルカリ電池4個(交換目安3年)
設置場所	屋外	接続ねじ	給水側:G1/2” 流水側:G3/4”
サイズ	87×140×153(H)mm	仕様	設置型
重量	約0.5kg(電池含む)		

ソーラー発電式

※電池は別売り

<注意>

凍結の恐れがある場合は、配管または水栓からコンピューター本体を取外し、ホースを抜いて、本体から水を抜いてください。内部の水が凍結しますと、製品が破損します。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.